


Reduktor EMGA-120-P-G20-SAS-140

Broj dela: 8141761

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	120 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Torzioni zazor	0.15 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	20:1
Maks. broj obrtaja pogona	6500 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	260 Nm
Maseni moment inercije reduktora	1.573 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	520 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	22 Nm/arcmin
Težina proizvoda	9000 g
Interfejs reduktorskog pogona	120G 140A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen