


Reduktor EMGA-80-P-G8-SST-87

Broj dela: 8141766

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Torzioni zazor	0.12 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	8:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	50 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.37 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	80 Nm
Maks. stepen delovanja	97 %
Zaštita od obrtanja	8.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2100 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen