


Reduktor EMGA-80-P-G12-SST-87

Broj dela: 8141767

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Torzioni zazor	0.15 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	12:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	120 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.589 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	192 Nm
Maks. stepen delovanja	97 %
Zaštita od obrtanja	10.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2600 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen