

Gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Broj dela: 8146634

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	vertikalno pričvršćenje hvataljke
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	95 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	visokolegirani čelik visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal ugaonika	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal centrirajućih elemenata	visokolegirani čelik