

Priključak
NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E
Broj dela: 8151589

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-40 °C...75 °C
Vrsta zaštite	IP66 IP68
Napomena o vrsti zaštite	IP68 na 5 bara u trajanju od 30 minuta
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb IIC Gb
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC Db
Ex temperatura u okruženju	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
Veličina konstrukcije	M20x1,5
Boja	crno
Radni materijal kablovskog konektora	PA
Radni materijal zaptivki	EPDM
Težina proizvoda	5 g
Veličina posude	1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen