

# Priključni set DADG-AK-G8-8-80

Broj dela: 8152365

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika   | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina konstrukcije                                    | 8  |
| Hod  | 80 mm  |
| Radni pritisak   | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS usklađenost   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okruženja                                    | -10 °C...60 °C   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                          | 1.2 Nm   |
| Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja         | ± 10 %   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1 | 0.7 Nm   |
| Težina proizvoda   | 11.3 g   |
| Pneumatski priključak                                    | M5   |
| Materijal adaptera                                       | Epoksidna smola  |
| Radni materijal zaptivki                                 | NBR  |
| Materijal vijaka   | Čelik, premazan  |