

## Priključni set DADG-AK-G8-12-20

Broj dela: 8152374

**FESTO**



### Tehnički list

| Karakteristika                                           | Vrednost                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                    | 12                                                       |
| Hod                                                      | 20 mm                                                    |
| Radni pritisak                                           | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Radni medij                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS usklađenost                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura okruženja                                    | -10 °C...60 °C                                           |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                          | 1.5 Nm                                                   |
| Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja         | ± 10 %                                                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Težina proizvoda                                         | 12.9 g                                                   |
| Pneumatski priključak                                    | M5                                                       |
| Materijal adaptera                                       | Epoksidna smola                                          |
| Radni materijal zaptivki                                 | NBR                                                      |
| Materijal vijaka                                         | Čelik, premazan                                          |