


Priključni set DADG-AK-G8-12-40

Broj dela: 8152376

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Hod	40 mm
Radni pritisak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1	0.7 Nm
Težina proizvoda	14.2 g
Pneumatski priključak	M5
Materijal adaptera	Epoksidna smola
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal vijaka	Čelik, premazan