

Zaptivni prsten OL-M7

Broj dela: 8153155

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	ISO 16030
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...100 °C
Ručno pritezanje kod RT	da
Nominalni obrtni moment pritezanja	3 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0.1 g
Pneumatski priključak	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	Aluminijum
Radni materijal zaptivki	HNBR