

# Plastično crevo PUN-H-F-12X2-RT

Broj dela: 8153408

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 12 mm                                                                                              |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 62 mm                                                                                              |
| Unutrašnji prečnik                               | 8 mm                                                                                               |
| Min. radijus skretanja                           | 33 mm                                                                                              |
| Napomena o korišćenju                            | Crevo bez utiskivanja<br>TPE-U Ether bazirano                                                      |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                        |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                  |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                  |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks.<br>0,3 MPa na 0 °C – 60 °C |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                        |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 HB                                                                                            |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                     |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO<br>14644-1                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi Izjavu o usaglašenosti                                                                        |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C                                                                                     |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.0723 kg/m                                                                                        |
| Pneumatski priključak                            | Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm                                                              |
| Boja                                             | crveno                                                                                             |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 52 +/-3                                                                                          |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                     |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                                                          |