

Pokrivna ploča VABB-P19-16-T

Broj dela: 8154656

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Dimenzija mrežice	16 mm
Princip zaptivanja	meko
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Pogodnost za vakuum	da
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Nominalni obrtni moment pritezanja	0.75 Nm
Težina proizvoda	14.9 g
Električni priključak	Plug-in
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal kućišta	PA66-GF30