


Operatorska jedinica CDPX-X-B-W-4

Broj dela: 8155213

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	147 mm
Ugradna dubina	29 mm
Visina	107 mm
Dužina	34 mm
Maks. jačina prednjeg panela	5 mm
Časovnik realnog vremena	Da
Odstupanje od časovnika realnog vremena	< 100 ppm na 25 °C
Broj boja	64 k
Prikaz	sa pozadinskim osvetljenjem
Vrsta prikaza	TFT boja
Karakteristika prikaza	Ekran osetljiv na dodir
Veličina prikaza	4,3"
Rezervna baterija	Superkondenzator
Opseg radnog pritiska DC	10 V...32 V
Rezolucija displeja	480x272 piksel
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	0,25 A
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20 IP66
Napomena o vrsti zaštite	IP 20 pozadi IP 66 napred
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Napomena o temperaturi okruženja	kod vertikalne ugradnje
Težina proizvoda	400 g

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	Funkcija komunikacije RS232
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ethernet interfejs, vrsta priključka	Utičnica
Ethernet interfejs, tehnika priključivanja	RJ45
Interfejs enkodera, broj polova/žila	8
Ethernet interfejs, brzina prenosa	10/100 Mbit/s
Ethernet interfejs, funkcija	Programiranje
Servisni interfejs, funkcija	Prenos fajlova
USB interfejs, vrsta priključka	Utičnica
USB interfejs, priključna tehnika	USB 2.0 tip A
Softver za programiranje	Dizajnerski studio
CPU podaci	256 MB RAM