

Jedinica za napajanje CACN-H-1-PE-EX2

Broj dela: 8155227

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	28 mm x 80 mm x 120 mm
Ugradni položaj	na H-šini: vodoravno/po želji
Otpornost na kratki spoj	da
Zaštita od zamene polova	da
Prikazi statusa	LED (Status)
Opseg radnog pritiska DC	18 V...32 V
Nominalni izlazni napon DC	54 V
Nominalna izlazna struja	2 A
Potrošnja struje	2,0 A pri 24 VDC
Napajanje, tehnika priključivanja	Letvica sa utikačima, 3-polna
Dozvola	RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	Class I, Div. 2 (US)
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E239998
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Zaštita od eksplozije	Class I, Div. 2 (US)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-30 °C...80 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...55 °C
Težina proizvoda	350 g
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	Čaura
Vrsta pričvršćenja	sa H-šinom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen