

Adapter SASC-F5-A-M12-S

Broj dela: 8156703

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Težina proizvoda	30 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem rotirajuće
Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim
Električna veza 1, zauzetost veze	Pin 1 = BN Pin 2 = WH Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Električna veza 1, prikaz	bez
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj polova/žila	5
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	4
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem rotirajuće
Električna veza 2, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim
Električna veza 2, zauzetost veze	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK Pin 5 = WH
Električna veza 2, prikaz	bez
Dužina kabla	0.3 m
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	14 mm
Prečnik kabla	4.5 mm
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	Ne sadrži hlorofluorouglenike RoHS-usaglašen ne sadrži kadmijum bez halogena bez fosforne kiseline
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)