


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D100-150A

Broj dela: 8157275

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	102 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	280 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	143 Nm
Težina proizvoda	3433 g
Kod interfejsa aktuatora	D100
Kod interfejsa motora In	140A 150A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen