


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D100-150A-S1

Broj dela: 8157276

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	103 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	280 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	143 Nm
Težina proizvoda	3444 g
Kod interfejsa aktuatora	D100
Kod interfejsa motora ln	140A 150A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen