


Sklop vodice EAGF-P2-KF-32-50

Broj dela: 8158032

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Hod	50 mm
Reverzni zazor	0 μ m
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Maks. ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. sila Fy	160 N
Maksimalna statična sila Fy	355 N
Maksimalna sila Fz	160 N
Maksimalna statična sila Fz	355 N
Maks. momenat Mx	6 Nm
Maks. momenat Mx, statički	13 Nm
Maks. momenat My	4 Nm
Maks. momenat My, statički	9 Nm
Maks. momenat Mz	4 Nm
Maks. momenat Mz statički	9 Nm
Sila pomeranja	1.6 N
Pokretna masa pri 0 mm hoda	170 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	613 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	7.9 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	7.9 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	26 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.3 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik tvrdo hromirano
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obrada eloksirano