

# T-nastavak utični NPQE-T-Q10-E-F1A-P10

Broj dela: 8158803

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nominalna širina                                  | 9.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oblik                                             | T-oblik                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Veličina posude                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dizajn                                            | Push-Pull princip                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Varijante                                         | Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni konektori i namotaji.                                                                                              |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Radni medij                                       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju             | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-Zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                               | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura okruženja                             | -5 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Težina proizvoda                                  | 15.18 g                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pneumatski priključak 1                           | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak: 2                          | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boja otpuštajućeg prstena                         | plavo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal kućišta                                 | PBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materijal otpuštajućeg prstena                    | POM                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materijal crevne zaptivke                         | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materijal steznog segmenta creva                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                                                                                                                    |