

# Amortizer DYEF-G8-M5-Y1F

Broj dela: 8160235

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | M5                                                                                    |
| Hod                                       | 2.8 mm                                                                                |
| Prigušenje                                | elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane sa metalnim fiksnim graničnikom |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                           |
| Prepoznavanje položaja                    | bez                                                                                   |
| Maks. brzina udara                        | 0.8 m/s                                                                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                       |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                                        |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...60 °C                                                                          |
| Dužina prigušivanja                       | 2.8 mm                                                                                |
| Maks. obrtni momenat pritezanja           | 0.8 Nm                                                                                |
| Maks. potrošnja energije po hodu          | 0.02 J                                                                                |
| Težina proizvoda                          | 7.6 g                                                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa navojnim rukavcem                                                                  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                        |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                                   |
| Materijal kućišta                         | visokolegirani čelik                                                                  |