

Amortizer DYEF-G8-M8-Y1F

Broj dela: 8160237

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M8
Hod	3.4 mm
Prigušenje	elastični amortizacioni prstenovi/ploče sa obe strane sa metalnim fiksnim graničnikom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.8 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	3.4 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	2 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.04 J
Težina proizvoda	20.9 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik