

Senzor položaja SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Broj dela: 8161168

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	Blok konstrukcija
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetnorezistivan
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Temperatura u okruženju u farenhajtima	-4 °F...176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	1.5 µs
Vreme isključivanja	0.5 µs
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga DC	24 W
Pad napona	0.5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Opseg radnog pritiska DC	6 V...24 V
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Smer izvoda priključka	poprečno
Boja plašta kabla	sivo
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	stegnut
Ugradni položaj	Proizvoljan
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	PA
Prikaz uklopnog stanja	LED
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-4 °F...176 °F
Vrsta zaštite	IP67 NEMA 4
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III