

Amortizer DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Broj dela: 8161521

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	7
Hod	5 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	5 mm
Maks. pričvrсна sila	300 N
Maks. potrošnja energije po hodu	3 J
Maks. potrošnja energije po satu	12000 J
Maks. preostala energija	0.01 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	12 N
Min. sila umetanja	40 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik