


Amortizer DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Broj dela: 8161529

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Hod	15 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	15 mm
Maks. pričvrsna sila	2000 N
Maks. potrošnja energije po hodu	30 J
Maks. potrošnja energije po satu	64000 J
Maks. preostala energija	0.16 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	46 N
Min. sila umetanja	160 N
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik