

Amortizer DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Broj dela: 8161536

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Hod	25 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	25 mm
Maks. pričvrsna sila	6000 N
Maks. potrošnja energije po hodu	270 J
Maks. potrošnja energije po satu	180000 J
Maks. preostala energija	2 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	150 N
Min. sila umetanja	480 N
Težina proizvoda	1050 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik