


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L48-100A-G2

Broj dela: 8164278

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	59 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	39 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm
Težina proizvoda	789 g
Kod interfejsa aktuatora	L48
Kod interfejsa motora In	100A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen