

# Plastično crevo PUN-H-SF-14X2,7-SW

Broj dela: 8167908

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 14 mm                                                                                           |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 60 mm                                                                                           |
| Unutrašnji prečnik                               | 8.6 mm                                                                                          |
| Min. radijus skretanja                           | 26 mm                                                                                           |
| Napomena o korišćenju                            | TPE-U Ether bazirano                                                                            |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                     |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi                           |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks. 0,7 MPa na 0 °C – 60 °C |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                     |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 HB                                                                                         |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                                         |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...80 °C                                                                                  |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.118 kg/m                                                                                      |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 14 mm                                                        |
| Boja                                             | crno                                                                                            |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 54 +/-3                                                                                       |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                  |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                                                       |