


Servopogon CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Broj dela: 8168593

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	10 °C...40 °C
Težina proizvoda	155 g
Vrsta zaštite	IP00
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Uparivanje sabirnica polja	Ethernet
Broj digitalnih logičkih ulaza	9
Broj digitalnih logičkih izlaza 24 V DC	19
Mrežno priključenje	Utičnica
Vrsta pogona kontrolera	Direktni pogon Referentno kretanje Upravljeni pogon
Povezivanje procesa	Drives with Positioning Function
Pogonski napon	20,4 - 30 V DC
Nominalni napon, logičko napajanje DC	24 V
Dozvoljeni opseg logičkog napona	± 10 %
Nominalni napon napajanja pod opterećenjem DC	24 V
Dozv. opseg napajanja pod opterećenjem	± 10 %
Opterećenje struje po izlazu	4450 mA
Prikazi statusa	LED (Status)
Ethernet, broj	1
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP
USB interfejs	USB 2.0
Memorijski medij	microSD
Ukupan broj osovina	6
Metode upravljanja	TCP/IP
Podržana kinematika	3-osna portala X-Y-Z
Brzina prenosa	10/100 Mbit/s
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V

Karakteristika	Vrednost
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet interfejs	RJ 45 (čaura, 8-polna)
Karakteristike digitalnih logičkih izlaza	možnost konfigurisanja bez galvanskog razdvajanja