


Samopodešavajuća spojnica DARP-M20P-F

Broj dela: 8170124

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M20x1,5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	796 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čaure	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal loptaste košuljice	Primenjeni čelik
Materijal loptastih rukavaca	Primenjeni čelik
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući