


Montaža senzora DASP-V4-8-A-R1

Broj dela: 8174843

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Oblik	za navojnu sponu
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...120 °C
Obrtni momenat pritezanja	0.6 Nm...1 Nm
Težina proizvoda	28 g
Vrsta pričvršćenja	stegnut
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	visokolegirani čelik, nerđajućí
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajućí