


# Priključni kabl NEBM-L15G24-ES-1-LE24

Broj dela: 8178801

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Osnovna oznaka                                             | bez nosača natpisa                                          |
| Težina proizvoda                                           | 110 g                                                       |
| Električni priključak 1, funkcija                          | Strana uređaja u polju                                      |
| Električni priključak 1, vrsta priključka                  | 4x utičnica                                                 |
| Električni priključak 1, izlaz kablova                     | ravno                                                       |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja            | Slika priključaka L15                                       |
| Električni priključak 1, broj polova/žica                  | 24                                                          |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile               | 24                                                          |
| Električni priključak 2, funkcija                          | Strana upravljanja                                          |
| Električni priključak 2, vrsta priključka                  | 4x kabla                                                    |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja            | otvoreni kraj                                               |
| Električni priključak 2, broj polova/žila                  | 24                                                          |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile               | 24                                                          |
| Nominalni radni napon DC                                   | 24 V                                                        |
| Zaštita                                                    | da                                                          |
| Dužina kabla                                               | 1 m                                                         |
| Karakteristika voda                                        | pogodno za energetske lance                                 |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova              | 23.1 mm                                                     |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova               | 33 mm                                                       |
| Prečnik kabla                                              | 3.3 mm...4.6 mm                                             |
| Struktura kabla                                            | 2 x 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.25 mm <sup>2</sup>                |
| Završeci žica                                              | Završetak žice                                              |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...70 °C                                              |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C                                               |
| Temperatura skladištenja                                   | -40 °C...70 °C                                              |
| Relativna vlažnost vazduha                                 | 0 - 100 %                                                   |
| Nominalna visina primene                                   | <= 2000 m NHN                                               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS                                     |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost        |
| KC oznaka                                                  | KC-EMV                                                      |

| Karakteristika         | Vrednost           |
|------------------------|--------------------|
| LABS usklađenost       | VDMA24364-Zona III |
| Napomena o materijalu  | RoHS-usaglašen     |
| Materijal plašta kabla | PUR                |