

Piezo ventil VEVP-XA-4-B-T32C-F-D22-2

Broj dela: 8184037

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	16 mm
Funkcija ventila	3-struki proporcionalni regulator pritiska zatvoren
Dizajn	Ventil na priključnoj ploči
Princip zaptivanja	meko
Vrsta aktiviranja	električni
Pogodnost za vakuum	da
Smer strujanja	nije reverzibilno
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)	18 l/min
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 3 prema ISO 14644-1
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA66-GF30 TPE-U(PU)
Radni materijal zaptivki	NBR
Težina proizvoda	85.5 g
Nominalna širina	4 mm
Radni pritisak	0.2 MPa 2 bar 29 psi
Nominalni radni napon DC	24 V
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % nekondenzujući
Klasa klimatizacije	3K22 prema EN 60721
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica
Pneumatski priključak: 4	Prirubnica
Pneumatski priključak 1	Prirubnica

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak 3	Prirubnica
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27