


# Pinch ventil VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6

Broj dela: 8187050

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dizajn                             | Pinch ventil                                                    |
| Vrsta aktiviranja                  | ručno                                                           |
| Princip zaptivanja                 | meko                                                            |
| Ugradni položaj                    | Proizvoljan                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                 | Ugradnja voda                                                   |
| Priključak armature                | G1/4                                                            |
| Nominalna širina DN                | 6                                                               |
| Funkcija ventila                   | 2/2 zatvoreno, monostabilno                                     |
| Smer strujanja                     | reverzibilno                                                    |
| Pritisak medija                    | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi              |
| Nominalni pritisak armature PN     | 10                                                              |
| Pritisak pucanja                   | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                    |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge                                                |
| Vrsta upravljanja                  | direktni                                                        |
| Medij                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:1:-]<br>Voda |
| Maks. viskozitet                   | 4000 mm <sup>2</sup> /s                                         |
| Temperatura medija                 | -5 °C...100 °C                                                  |
| Temperatura okruženja              | -5 °C...60 °C                                                   |
| Temperatura skladištenja           | 6 °C...8 °C                                                     |
| Protok Kv                          | 0.7 m <sup>3</sup> /h                                           |
| Uklopno vreme uklj                 | 1000 ms                                                         |
| Uklopno vreme isklj.               | 1000 ms                                                         |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                  |

| Karakteristika                     | Vrednost                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                      |
| Materijal kućišta                  | visokolegirani čelik, nerđajući         |
| Broj materijala kućišta            | 1.4408                                  |
| Materijal poklopca kućišta         | visokolegirani čelik, nerđajući         |
| Broj materijala poklopca kućišta   | 1.4404 / AISI 316L                      |
| Radni materijal zaptivki           | FPM<br>HNBR                             |
| Materijal elementa za zatvaranje   | EPDM                                    |
| Težina proizvoda                   | 370 g                                   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |