

# Podnožna ploča baterije ventila VABX-A-P-BV-AH-RVAAAA

Broj dela: 8188461

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | 1                                                                                  |
| Dimenzija mrežice                              | 10.55 mm                                                                           |
| Otpornost na oscilacije                        | Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                             | Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27         |
| Integrisana funkcija                           | sa električnim međumodulom                                                         |
| Maks. broj mesta za ventile                    | 4                                                                                  |
| Smer strujanja                                 | reverzibilno                                                                       |
| Maksimalni broj kalemova ventila               | 8                                                                                  |
| Kompatibilno sa                                | Ventilsko ostrvo VTUX-A-P                                                          |
| Pogodnost za vakuum                            | da                                                                                 |
| Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 | 470 l/min                                                                          |
| Dimenzija Š x D x V                            | 42,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm                                                      |
| Stepen zaprljanja                              | 2                                                                                  |
| Dozvola                                        | RCM oznaka                                                                         |
| KC oznaka                                      | KC-EMV                                                                             |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi RoHS   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                                    |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Temperatura skladištenja                       | -20 °C...70 °C                                                                     |
| Relativna vlažnost vazduha                     | 5 - 95 %                                                                           |
| Vrsta zaštite                                  | IP65                                                                               |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...50 °C                                                                      |
| Težina proizvoda                               | 115.7 g                                                                            |
| Električno upravljanje                         | Multi-pin                                                                          |
| Vrsta priključenja priključne ploče            | sa prolaznim otvorom                                                               |
| Vrsta pričvršćenja                             | Navojna spona                                                                      |
| Pneumatski priključak: 2                       | za uložak 10 mm                                                                    |
| Pneumatski priključak: 4                       | za uložak 10 mm                                                                    |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                     |

| Karakteristika             | Vrednost                        |
|----------------------------|---------------------------------|
| Materijal priključne ploče | PA-ojačan                       |
| Radni materijal zaptivki   | NBR                             |
| Materijal držača           | POM                             |
| Materijal stege            | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal navrtke          | visokolegirani čelik, nerđajući |