


Kočni otpornik CACR-LE2-6-W60-V

Broj dela: 8189339

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	slobodna konvekција vertikalno
Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V	2000 Ws
Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V	2000 Ws
Kapacitet pr 35% ED i na 20°C	180 W
Nominalna snaga kočionog otpornika	60 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V	60 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V	60 W
Vrednost otpora	6 Ω
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Maks. površinska temperatura	250 °C
Napomena za površinsku temperaturu	Specifikacija nominalne snage, pri 50% nominalne snage: 165 °C
Vrsta zaštite	IP54
Temperatura okruženja	-40 °C...40 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen