


Separator VABD-XA-12-P1

Broj dela: 8191736

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Razdvajanje zona pod pritiskom	Kanal 1
Veličina posude	1
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Pogodnost za vakuum	da
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	0.5 g
Vrsta pričvršćenja	ručno potiskučuji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal kućišta	PA-ojačan