

Vertikalna ploča za odušak VABF-XA-12-M1-C

Broj dela: 8191741

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	1
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P Ventilsko ostrvo VTUX-A-S
Pritisak pucanja	17 bar
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Pogodnost za vakuum	ne
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)	5200 l/min
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Nivo zvučnog pritiska	95 dB(A)
Nivo zvučne snage na 1 m razmaka	106 dB(A)
Težina proizvoda	24.9 g
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal prigušnika buke	PE