


Podnožna ploča baterije ventila VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Broj dela: 8191781

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Integrisana funkcija	Poklopac za kodiranje za definisanje napajanja upravljačkim vazduhom (interno ili eksterno)
Smer strujanja	reverzibilno
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P Ventilsko ostrvo VTUX-A-S
Pogodnost za vakuum	da
Dimenzija Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	57.9 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak za upravljački vazduh 12/14	za uložak 12 mm
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	za uložak 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal stega	visokolegirani čelik, nerđajući