


Ploča VABF-XA-12-M2-QX

Broj dela: 8191794

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	1
Smer strujanja	reverzibilno
Kompatibilno sa	Ventilsko ostrvo VTUX-A-P Ventilsko ostrvo VTUX-A-S
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Pogodnost za vakuum	da
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	34.7 g
Vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Pneumatski priključak 3/5 sastavljen	za uložak 15 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal stege	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	Nerđajući čelik