

Spojnica
EAMD-56-56-25-23X27-U
Broj dela: 8196717

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	25 mm
Prihvatni prečnik 2	23 mm
Veličina konstrukcije	56
Nominalna dužina	56 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	172 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	58 Nm
Težina proizvoda	459 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen