

Montaža profila EAHF-E24-60-P-D4

Broj dela: 8197129

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Težina proizvoda	119 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	Čelik