

Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L95-160G-G2

Broj dela: 8197453

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	112 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	430 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	200 Nm
Težina proizvoda	6264 g
Kod interfejsa aktuatora	L95
Kod interfejsa motora In	160G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen