


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D50-60G-G2

Broj dela: 8197498

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Nominalna dužina           | 77.5 mm                |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 6000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Vrsta zaštite              | IP40                   |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 950 g                  |
| Kod interfejsa aktuatora   | D50                    |
| Kod interfejsa motora In   | 60G                    |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |