


Rukavac vratila DARF-Q13-16

Broj dela: 8200998

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø16
Dizajn	Klinasto vratilo
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Klasa za čiste sobe	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. moment savijanja	4 Nm
Maks. aksijalno statičko opterećenje	140 N
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rukavca vratila	Oplemenjeni čelik