


# Nastavak utični kolenasti NPQO-L-Q8-E-P10

Broj dela: 8203323

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                      | Vrednost                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                    | 7 mm                                                                                                                      |
| Dubina umetanja creva                               | 17.6 mm                                                                                                                   |
| Ugradni položaj                                     | Proizvoljan                                                                                                               |
| Oblik                                               | L-oblik                                                                                                                   |
| Veličina posude                                     | 10                                                                                                                        |
| Dizajn                                              | Push-Pull princip                                                                                                         |
| Varijante                                           | sa otvorima za pričvršćivanje                                                                                             |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega      | -0.09 MPa...0.3 MPa<br>-0.9 bar...3 bar<br>-13.05 psi...43.5 psi                                                          |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature    | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar<br>-13.05 psi...232 psi                                                          |
| Radni medij                                         | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi<br>Ugljen-dioksid<br>Vazduh<br>Kiseonik<br>Azot |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK           | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                           |
| LABS usklađenost                                    | VDMA24364-Zona III                                                                                                        |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                  | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                   |
| Temperatura medija                                  | 0 °C...120 °C                                                                                                             |
| Temperatura okruženja                               | 0 °C...60 °C                                                                                                              |
| Bio kompatibilnost u skladu sa standardom           | ISO 18562                                                                                                                 |
| Izveštaj za čistoću površine u skladu sa standardom | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                                    |
| Nivo nečistoća ugljovodonika maksimalan             | 550 MGM                                                                                                                   |
| Težina proizvoda                                    | 10.91 g                                                                                                                   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm                                                                                      |
| Pneumatski priključak: 2                            | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                                                                            |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima              | 32 °F...140 °F                                                                                                            |
| Boja otpuštajućeg prstena                           | belo                                                                                                                      |
| Napomena o materijalu                               | RoHS-usaglašen                                                                                                            |

| Karakteristika                   | Vrednost                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Materijal kućišta                | PVDF                            |
| Materijal otpuštajućeg prstena   | PVDF                            |
| Materijal O-prstena              | FPM                             |
| Materijal crevne zaptivke        | FPM                             |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena      | PVDF                            |