

# Sklop vođice FENG-40-160-GF

Broj dela: 8204071

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika               | Vrednost                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije        | 40                                         |
| Hod                          | 160 mm                                     |
| Ugradni položaj              | Proizvoljan                                |
| Vođenje                      | Klizno vođenje                             |
| Dizajn                       | Vođenje                                    |
| Zaštita od eksplozije        | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi      |
| LABS usklađenost             | VDMA24364-B2-L                             |
| Temperatura okruženja        | -20 °C...80 °C                             |
| Sila pomeranja               | 30 N                                       |
| Pokretna masa                | 1278 g                                     |
| Težina proizvoda             | 2976 g                                     |
| Vrsta pričvršćenja           | sa unutrašnjim navojem                     |
| Napomena o materijalu        | RoHS-usaglašen                             |
| Mehanizam vodećeg elementa   | visokolegirani čelik                       |
| Materijal kućišta            | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal kulisnog mehanizma | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |