


Sklop vođice FENG-50-80-GF

Broj dela: 8204077

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Hod	80 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Klizno vođenje
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila pomeranja	50 N
Pokretna masa	1798 g
Težina proizvoda	4574 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	visokolegirani čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana