

# Vakuum hvataljka OGVN-20-A-U

Broj dela: 8204817

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 4,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prečnik usisivača                                    | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zapremina usisivača                                  | 1.04 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Priključni položaj                                   | gore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oblik sisaljke                                       | okrugla membranska brtva 1,5-struka                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radni pritisak                                       | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nominalni radni pritisak                             | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radni medij                                          | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                                                                                                                           |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-Zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija    | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                                | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Težina proizvoda                                     | 1.1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                                   | preko vakuumskog priključak                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boja                                                 | plava/svetloplava                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tvrdoća po Šoru                                      | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom            | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |