

Adapter ploča OAMC-PA-M4-9

Broj dela: 8205197

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Materijal montažnog držača	Aluminijum, eloksirani
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključna baza
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja	1 Nm
Težina proizvoda	215 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko navoja
Pričvršćenje usisnika	Unutrašnji navoj M4
Priključak za usisnu čašu, broj	9
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana