

Kompenzator dužine VAL-3/8-80-F1A

Broj dela: 8210510

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	80 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključak vakuma gore
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	275 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem M25x1,5
Pričvršćenje usisnika	Unutrašnji navoj G3/8
Vakuumski priključak	Unutrašnji navoj G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum
Materijal držača	Aluminijum POM visokolegirani čelik, nerđajući