


Aksijalni kit EAMM-A-T42-80PA

Broj dela: 8217186

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	69.1 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.76 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	10 Nm
Težina proizvoda	581 g
Kod interfejsa aktuatora	T42
Kod interfejsa motora In	80PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen